

ARM FOR MANIPULATOR

標準アーム L S A - 4 . 6 L


- 板バネ方式によるテンション機構
- 先端プローブ交換方式採用
- オプション テンション変更



■ STR-U
標準ストレート針用



■ STR-S
ワンタッチ取り付けタイプ



COAXIAL PLOBE & CABLE

標準同軸プローブ&ケーブル C X - 2 2 C

- 1 ~ 2 G h z 高周波測定対応
- オプション プローブ材質 (S U S 、 B e)



■ CX-22C
標準



■ CX-22B
高倍率用



■ CC80-SS

LUFT ルフト

〒181-0005 東京都三鷹市中原 2 - 1 2 - 7


ルフト株式会社 Pone: 0422-47-1421 Fax: 0422-48-3327
Web : luft-ltd.com

Plobe & Arm システムダイアグラム


Shield Box 8250

COAXIAL CABLE


CX-22B







CX-22C




STR-S





STR-U




CC80-SS



SMA (J) TRIAXIAL (J)




マニピレータ用アーム種別表




LSA4-46L アーム

LP-4D, LP-6 マニュアルプーバ用アーム
5102A、B X5102 マニピレータを除き
使用可能




LHA4-60L アーム

ストレートアームでプローブポイント調整範囲大
5102A、B X5102 マニピレータを除き
使用可能



LSA3-46L アーム

LP-4D, LP-6 マニュアルプーバ用アーム
5102A、B 専用アーム



LHA3-50L アーム

ストレートアームでプローブポイント調整範囲大
5102A、B 専用アーム

形式基準

L□A□－□L□－□ (例 L S A 4－4 6 L)

① ② ③ ④ ⑤

- ① : S シャフトがS字に曲がっていて、LP－4D、LP－6D
マニユアルプローバ対応
H シャフトがストレートで、プローブコンタクト上下範囲が大
- ② : 3 シャフトの径が3mm
4 シャフトの径が4mm
- ③ : 46 ①がSの場合LP－4D、LP－6用
8 ①がSの場合LP－8用
60 ①がHの場合 ストレートシャフトの長さが60mm
- ④ : S 旧タイプで5101マニユピレータ用
M 旧タイプで5107マニユピレータ用
N 電極取り出し形状なし
H 板バネ無しのハードアーム
Z その他特殊形状仕様
- ⑤ : 60 ④がHの時のハードアーム長さ

精密プローブ針仕様

タングステン針(W) 材質 W			
軸外径	先端角	先端半径	全長
1 0 (0.25mm)	0 5 (5 °)	0 1 (2 μ)	1 (2 5 mm)
2 0 (0.5mm)	0 8 (8 °)	0 2 (5 μ)	1 1/2 (3 8 mm)
2 6 (0.66mm)		0 5 (1 2 μ)	
2 8 (0.71mm)		1 0 (2 5 μ)	

ベリリウム銅針(B) 材質 B			
軸外径	先端角	先端半径	全長
2 8 (0.7mm)	0 5 (5 °)	0 5 (1 2 μ)	1 (2 5 mm)
	0 8 (8 °)	1 0 (2 5 μ)	1 1/2 (3 8 mm)

オスミウム合金針(S) 材質 S 先端に OS 合金をローズケしたもの			
軸外径	先端角	先端半径	全長
2 0 (0.5mm)	0 5 (5 °)	0 5 (1 2 μ)	1 (2 5 mm)
2 6 (0.66mm)	0 8 (8 °)	1 0 (2 5 μ)	1 1/2 (3 8 mm)
2 8 (0.71mm)			

タングステンカーバイド針(T) 材質 T			
軸外径	先端角	先端半径	全長
2 0 (0.5mm)	0 5 (5 °)	0 5 (1 2 μ)	1 (2 5 mm)
2 6 (0.66mm)	0 8 (8 °)	1 0 (2 5 μ)	1 1/2 (3 8 mm)
2 8 (0.71mm)			

パラジウム合金針(P) 材質 P			
軸外径	先端角	先端半径	全長
2 0 (0.5mm)	1 0 (1 0 °)	0 5 (1 2 μ)	1 (2 5 mm)
2 6 (0.66mm)		1 0 (2 5 μ)	1 1/2 (3 8 mm)

※

注文時の型名例: W 2 6 - 0 5 - 1 0 - 1 × 1 / 2

